



### Principale

Range name	Sedna
Function	Priza
Delivery form	Fără ramă
Configuratie poli priza	2P + E cu obturatoare
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Priză standard	Poland
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.

### Suplimentare

Gama de puteri	3680 W
Kind of terminals	Borne lift
Terminal capacity	2 cablu(ri) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Material of visible parts	PC
Finisaj suprafata	Glossy
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii cleștilor 52...69 mm Șuruburi
Înălțime	71 mm
Lățime	71 mm
Adâncime	41,3 mm
Depth of visual part	10 mm
Greutate produs	0,067822 kg

### Mediu

Standarde	IEC 60884-1
Certificari produs	GOST-R
Grad de protectie IP	IP20

### Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garantie contractuală

---

Garantie

18 luni

---