



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 IH
Kratko ime uređaja	IH
Tip proizvoda ili komponente	Mehanički vremenski prekidač
Broj kanala	1
Dostupna funkcija	Ručno prebacivanje vremena

Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Tip opterećenja	Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage 5 x 58 W 4,7 µF Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage 7 x 40 W 7 µF Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage 2 x 100 W 18 µF 230 V AC halogena sijalica 1000 W 230 V AC inkandescentna sijalica 1000 W Fluorescentna sijalica 700 VA Kompaktna fluorescentna sijalica 150 W LED lampica < 2 W 30 W LED lampica > 2 W 300 W
Trajanje ciklusa	24 h
Maksimalni broj preklapanja	48 on - 48 off
Minimalno trajanje intervala	15 min
Tip podešavanja	Ručna promena vremena
Tačnost merenja	+/- 1 s/dan 20 °C
Potrošnja	0,5 W
Maksimalna struja preklapanja	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[ue] nazivni napon	230...240 V AC pri 50...60 Hz
Životni vek baterije	10 godina
Vreme čuvanja	150 h čuvanje informacija o vremenu i programa
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Širina	18 mm
Visina	90 mm
Dubina	66 mm
Masa proizvoda	0,101 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	Priključci: IP20 B

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,400 cm
Package 1 Width	6,800 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	87,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,350 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	1600
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	146,192 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------