



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 MIN
Kratko ime uređaja	MIN
Tip proizvoda ili komponente	Elektromehanički tajmer
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Tip opterećenja	Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage 14 x 40 W 4,7 µF Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage 10 x 58 W 7 µF Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snage 3,0 x 100 W 18 µF 230 V AC halogena sijalica 2300 W 230 V AC inkandescentna sijalica 2300 W Fluorescentna sijalica 2300 VA Kompaktna fluorescentna sijalica 21 x 7 W Kompaktna fluorescentna sijalica 13 x 11 W Kompaktna fluorescentna sijalica 10 x 15 W Kompaktna fluorescentna sijalica 7 x 20 W LED lampica < 2 W 30 W LED lampica > 2 W 300 W
Maksimalna potrošnja u va	1 VA
Maksimalna struja preklapanja	16 A - 230 V AC pf = 1
[ue] nazivni napon	230 V AC pri 50 Hz
Kašnjenje	Podesivo od 1 do 7 minuta
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci - ≤ 6 mm²
Širina	18 mm
Visina	83 mm
Dubina	68 mm
Masa proizvoda	84 g

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	IP20 B

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9,9 cm
Package 1 Weight	82 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	865 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	110
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,033 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------