



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	P25M
Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	P25M
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja	P25M
Primena uređaja	Motor
Broj polova	3P
Broj zaštićenih polova	3
[In] nazivna struja	6,3 A
Tip mreže	AC
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kod krive	K
Prekidna moć	3 KA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 50 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 50 KA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	AC-3 u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-2

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ue] nazivni napon	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 690 V AC 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite	12 x In
[Ics] servisna prekidna moć	2,25 KA u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 690 V AC 50/60 Hz 50 KA u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 50 KA u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	Ručica Ručni test okidanja
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	5
Visina	89 mm
Širina	45 mm
Dubina	70 mm
Masa proizvoda	0,26 kg
Električna trajnost	AC-3: 100000 ciklusa AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Opis opcija zaključavanja	Integrisano zaključavanje
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci2 kabl(ovi) 1...6 mm ² kruti Vijčani priključci2 kabl(ovi) 1...6 mm ² fleksibilni

Moment pritezanja	1,7 N.m
Diferencijalna zaštita	Bez

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	CEBEC[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]DEMKO
Kategorija prenapona	III
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60947-2
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	272,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,815 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------