



### Osnovne informacije

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Grupa proizvoda                   | Mureva        |
| Tip proizvoda ili komponente      | Wander utikač |
| Kratko ime uređaja                | Mureva plug   |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska |
| Broj polova                       | 3P + N + E    |
| Tip mreže                         | AC            |
| Standard utičnice                 | Industrijski  |

### Dopunske informacije

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kategorija priključnice i utikača                     | Ravna                                   |
| [in] nazivna struja                                   | 63 A                                    |
| [ue] nazivni napon                                    | 380...415 V                             |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                                |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 6 h                                     |
| Materijal utikača, utičnice                           | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta                                    | Pinovi: poniklovan mesing               |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji                     |
| Poprečni presek kabla                                 | 6...25 mm <sup>2</sup>                  |
| Spoljašnji prečnik kabla                              | 17...31 mm                              |
| Kablovski uvod                                        | Kablovska uvodnica                      |
| Tip navoja                                            | Pg 36                                   |
| Masa proizvoda                                        | 0,792 kg                                |
| Visina                                                | 265 mm                                  |
| Širina                                                | 110 mm                                  |
| Dubina                                                | 110 mm                                  |
| Boja                                                  | Siva (RAL 7035)                         |
| Boja poklopca                                         | Crvena                                  |

### Okruženje

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Standardi                  | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| Ip stepen zaštite          | IP67 conforming to IEC 60529                       |
| Ik stepen zaštite          | IK08 conforming to EN 62262                        |
| Otpornost na vatru         | 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-11                  |
| Relativna vlažnost         | 50 % pri 40 °C<br>70 % pri 30 °C<br>90 % pri 20 °C |
| Nadmorska visina za rad    | 2000 m                                             |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                     |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 11,300 cm  |
| Package 1 Width              | 11,300 cm  |
| Package 1 Length             | 26,400 cm  |
| Package 1 Weight             | 802,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03        |
| Number of Units in Package 2 | 10         |
| Package 2 Height             | 30,000 cm  |
| Package 2 Width              | 30,000 cm  |
| Package 2 Length             | 40,000 cm  |
| Package 2 Weight             | 8,507 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 80         |
| Package 3 Height             | 50,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 80,056 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                           |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                         |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                            |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                            |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|