



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iSO
Tip proizvoda ili komponente	Zvono
Kratko ime uređaja	iSO

Dopunske informacije

[us] nazivni napon	230 V AC pri 50/60 Hz
Potrošnja	5 VA
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	72 mm
Masa proizvoda	77 g
Pomoćni priključni blok	Tunel klemokruti 4 mm ² Tunel klemefleksibilni 4 mm ² Tunel klemefleksibilni sa kablovskim završetkom 4 mm ²
Dužina ogoljenog dela žice	12 mm for donji connection
Moment pritezanja	1,3 N.m donji

Okruženje

Nivo buke	80 dB
Tip zvuka	Zvono
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	59 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	22,7 cm

Package 2 Weight	767 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,712 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena