



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Tip proizvoda ili komponente	Proširenje za impulsni relej
Kratko ime uređaja	iETL iTL 16
Upotreba releja	Daljinsko upravljanje
Broj polova	2P
Raspored kontakata	1 C/O + 1 NO
[in] nazivna struja	16 A
Tip mreže	AC

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja	Ručica Daljinsko upravljanje
Tip kontrolnog signala	Impuls
Frekvencija preklapanja	5 prekidačkih operacija/min
Trajanje impulsa	50 ms
Tip daljinskog upravljanja	Svetleći taster 3 mA
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Napon upravljačkog kola	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC
Udar na snagu napajanja	19 VA
Način montiranja	Fiksno, na desnoj strani TL
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	60 mm
Širina	18 mm
Dubina	84 mm
Boja	Bela
Električna trajnost	AC-21: 200000 ciklusa AC-22: 100000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci - $\leq 6 \text{ mm}^2$
Pomoćni priključni blok	Tunel klemupravljačko kolo u $0,5 \dots 6 \text{ mm}^2$
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi
Kompatibilnost proizvoda	ITL 16A

Okruženje

Standardi	EN 669-1 EN 669-2-2
Sertifikacija proizvoda	GOST
Oznake kvaliteta	NF VDE CEBEC KEMA IMQ
Nivo buke	60 dB
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	124 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	1,044 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,882 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------