



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 PF
Tip proizvoda ili komponente	Odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja	iQuick PF
Primena uređaja	Razvod električne energije
Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda	CE
Oznake kvaliteta	NF
Broj polova	3P + N
Daljinska signalizacija	Bez
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja	TT TN-S

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV + GDT
[ue] nazivni napon	230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 20 kA (N/PE) Diferencijalni režim: 5 kA (L/N)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 20 kA N/PE Diferencijalni režim: 10 kA L/N
[uc] maksimalni stalni radni napon	Diferencijalni režim: 275 V L/N Asimetrični režim: 275 V L/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 L/PE Diferencijalni režim <1,5 kV tip 2 L/N
[ut] privremeni prenapon	337 V L/N 5 s podnošljivo 1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim 442 V L/PE 5 s podnošljivo
[if] propratna struja	0,1 kA asimetrični režim N/PE
[Iscrr] podnosiva struja kratkog spoja : dvostruki kvar	6 kA
Tip rastavljača	Integrisani prekidač - Icu 6 kA
Način montaže	Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi	9,8
Visina	106,7 mm
Širina	88,4 mm
Dubina	74,1 mm
Masa proizvoda	640 g
Boja	Bela (RAL 9003)
[Ipe] struja curenja	1 mA
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak (L/N) 1...16 mm ² kruti Tunelski priključak (uzemljenja) 10...25 mm ² kruti Tunelski priključak (L/N) 1...16 mm ² fleksibilni Tunelski priključak (uzemljenja) 10...25 mm ² fleksibilni Tunelski priključak (L/N) 1...16 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom Tunelski priključak (uzemljenja) 10...25 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom

Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Moment pritezanja	2 N.m

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK03 conforming to IEC 62262
Relativna vlažnost	5...95 %
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	15,5 cm
Package 1 Weight	668 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9,858 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------