



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 MIN
Kratko ime uređaja	MINs
Tip proizvoda ili komponente	Tihi elektronski tajmer
Kompatibilnost proizvoda	Mehanička kompatibilnost sa električnim češljastim sabirnicama
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Zgrade
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica 2300 W 230 V AC inkandescentna sijalica 2300 W Fluorescentna sijalica 9 x elektronski 7 W Dvostruko montirana fluorescentna cevkonvencionalni balast 2300 VA Fluorescentna cevelektronski 300 VA Fluorescentna cev bez korekcije faktora snagekonvencionalni balast 2300 VA Fluorescentna cev sa serijskom korekcijom faktora snagekonvencionalni balast 2300 VA Fluorescentna sijalica 7 x elektronski 11 W Fluorescentna sijalica 7 x elektronski 15 W Fluorescentna sijalica 7 x elektronski 20 W Fluorescentna sijalica 7 x elektronski 23 W Fluorescentna sijalica konvencionalni balast 1500 VA Fluorescentna cev sa paralelnom korekcijom faktora snagekonvencionalni balast 400 VA
Maksimalna potrošnja u va	6 VA
Maksimalna struja preklapanja	16 A - 230 V AC pf = 1
[ue] nazivni napon	230 V AC +10 % -15 % pri 50/60 Hz
Kašnjenje	Podesivo od 0.5 do 20 minuta
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci - ≤ 6 mm²
Električna klasa izolacije	Klasa II
Širina	18 mm
Visina	89 mm
Dubina	66 mm
Masa proizvoda	75 g

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	IP20 B

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	93,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	130
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	12,636 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------