



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 IHP
Kratko ime uređaja	IHP
Tip proizvoda ili komponente	Podesivi digitalni vremenski prekidač
Primena uređaja	Zgrade
Broj kanala	1
Korisnički jezik	Engleski Ruski Ukrajinski Letonski Italijanski Estonski Bugarski Grčki Slovenački Srpski Hrvatski Mađarski Poljski Rumunski Češki Slovački Turski Jevrejski

Dopunske informacije

Tip opterećenja	Inkandescentna sijalica: 2600 W Halogena sijalica: 2600 W Fluorescentna cev bez korekcije faktora snage: 2600 VA Serijska kompenzacija fluorescentne svetiljke: 2600 VA Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: 400 VA (48 µF) Kompaktna fluorescentna sijalica: 400 W < 2 W LED lampica: 25 W > 2 W LED lampica: 200 W
Maksimalna potrošnja u w	0,5 W standby
Maksimalna struja preklapanja	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimalna struja preklapanja	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[ue] nazivni napon	230 V AC +10 % -15 % pri 50/60 Hz
Električna klasa izolacije	Klasa II
Priključak na vozilu	Beznaponski kontakt
Tačnost	+/- 0.25 s/dan 25 °C
Contacts type	C/O
Trajanje ciklusa	24 časa + 7 dana
Maksimalni broj preklapanja	56
Minimalno trajanje intervala	1 min
Dostupna funkcija	Funkcija zaključavanja Raspored za odmor Automatska promena zimskog/letnjeg računanja vremena On/Off stalno prebacivanje Ručni rad On/Off vremena prebacivanja Predizbor prekidača
Tip upravljačkog tastera	4 tastera

Vreme čuvanja	10 godina čuvanje informacija o vremenu i programu
Tip podešavanja	Nedeljni program
Povezivanje - priključci	2 x 0,5...2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni 1 x 2,5 mm ² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni sa spojnicom
Držač za montažu	TH35 DIN šina u skladu sa EN 60715
Širina	45 mm
Visina	92,6 mm
Dubina	66,7 mm
Masa proizvoda	114 g
Označavanje	CE
Kategorija prenapona	Klasa 3
Funkcija	Bez
Odsustvo za vreme praznika	Da
Vreme promene	Automatski
Ažurirano	Ne

Okruženje

Standardi	EN 60730-2-7:2010
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Relativna vlažnost	90 %, bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	158,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,918 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.