



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Harmony XVP Harmony XVB Harmony XVD
Pribor / posebna namena	Inkandescentna sijalica
Pribor / posebni tip	Inkandescentna sijalica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za osvetljenje
Pribor / posebna namena	Semafori i svetleće kolone
[us] nazivni napon napajanja	24 V
Tip signalizacije	Trajna
Snaga disipacije u w	6,5 W
Prodaja po nedeljivim količinama	10

Dopunske informacije

Baza sijalice	BA 15d
Masa proizvoda	0,09 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	6,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	6,500 cm
Package 2 Length	13,000 cm
Package 2 Weight	80,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,262 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------