



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linergy
Ime proizvoda	FT
Kratko ime uređaja	GV1G
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Broj polova	3P
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Dopunske informacije

[Ie] nazivna struja	63 A
Lokacija za montiranje	Vrh
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
[Ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-1
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 jednožični AWG 4 Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...16 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5...25 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...6 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5...4 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 fleksibilni AWG 4
Moment pritezanja	1,7 N.M - na vijčani priključni blokovi 2,2 N.m - na priključak
Masa proizvoda	0,04 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]UKCA
-------------------------	----------------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	5,5 cm
Package 1 Weight	48 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,678 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	68,18 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------