



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys TeSys Deca
Kratko ime uređaja	GVAD
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Kompatibilnost proizvoda	GV2ME GV2L GV3P GV2P GV3L GV2LE GV2RT
Lokacija za montiranje	Leva strana
Operacije pomoćnih kontakata	Signal greške 1 NC
Raspored kontakata	1 NO + 1 NC

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	690 V u skladu sa IEC 60947-1 300 V u skladu sa UL 508 300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[ue] nazivni radni napon	48...690 V AC 24...240 V DC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A 2,5 A for signal greške
Mehanička trajnost	100000 ciklusa
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Minimalni napon preklapanja	17 V
Tip zaštite	GB2CB... prekidač GG osigurač 10 A
Nazivna snaga u va	300 VA pri 48 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 414 VA pri 690 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 500 VA pri 110...127 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 500 VA pri 500 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 650 VA pri 440 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 720 VA pri 230...240 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 850 VA pri 380...415 V AC-15 - električna trajnost: 100000 ciklusa 36 VA pri 24 V AC-14 - električna trajnost: 1000 ciklusa 48 VA pri 48 V AC-14 - električna trajnost: 1000 ciklusa 72 VA pri 110...127 V AC-14 - električna trajnost: 1000 ciklusa
Nazivna snaga u w	120 W pri 240 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 140 W pri 110 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 140 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 180 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 240 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 100000 ciklusa 15 W pri 48 V DC-13 - električna trajnost: 1000 ciklusa 24 W pri 24 V DC-13 - električna trajnost: 1000 ciklusa 9 W pri 60 V DC-13 - električna trajnost: 1000 ciklusa
Moment pritezanja	1,4 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina	89 mm
Širina	9,3 mm
Dubina	66 mm
Masa proizvoda	0,055 kg
Boja	Tamnosiva

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
Sertifikacija proizvoda	UKCA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	1,5 cm
Package 1 Length	6,6 cm
Package 1 Weight	47 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	10,2 cm
Package 2 Length	15,0 cm
Package 2 Weight	218 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,608 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------