



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Spoljašnji ugao
Colour	Polarno bela (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Plastika
Dimenzije parapetnog razvoda	95 x 55 mm
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Product material	PC/ABS
Dužina	105 mm
Visina	104 mm
Širina	105 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	13,3 cm
Package 1 Length	15,9 cm
Package 1 Weight	106 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,55 kg
Package 3 Height	105 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja