



Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Podne kutije
Product type	Čelične podne kutije
Tip poda	Betonski pod
Oblik podne kutije	Pravougaona
Colour	Svetlosiva
Quantity package 1 / unit	1 deo

Dopunske informacije

Način pričvršćivanja	Zabetonirano
Broj modula	Bez modula
Product material	PP (polipropilen)
Dužina	265 mm
Visina	75...95 mm
Širina	188 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	29,500 cm
Package 1 Weight	823,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	120
Package 2 Height	112,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	111,720 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------