



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy TeSys
Grupa proizvoda	Easy TeSys Control
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Primena uređaja	Signalizacija
Kratko ime uređaja	LAEN
Boja	Siva (RAL 7011)

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Easypact EasyPact TVS LC1E
Lokacija za montiranje	Prednji deo
Operacije pomoćnih kontakata	Trenutno
Raspored kontakata	2 NO + 2 NC
[ui] nazivni napon izolacije	690 V - za upravljačko kolo u skladu sa IEC 60947-5-1
[ue] nazivni radni napon	≤ 690 V
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	8 A (at 60 °C)
Irms nazivna moć uključanja	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Tip zaštite	GG osigurač 10 A
Mehanička trajnost	10 miliona ciklusa
Minimalna struja preklapanja	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Vreme nepreklapanja	1,5 Milisekundi pri zatvaranju bez preklapanja između NC i NO kontakta 1,5 milisekundi pri isključenju bez preklapanja između NC i NO kontakta
Otpornost izolacije	> 10 MOhm
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: jednožični ili fleksibilni sa kablovskim završetkom Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: jednožični ili fleksibilni bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 2,5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: jednožični ili fleksibilni sa kablovskim završetkom Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 2,5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: jednožični ili fleksibilni bez kablovskog završetka
Masa proizvoda	0,06 kg

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Standardna sredina
Standardi	IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	GOST
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Zaštitni tretman	TH u skladu sa IEC 60068
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...55 °C

Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	3000 m bez smanjenja karakteristika

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	6,9 cm
Package 1 Length	7,2 cm
Package 1 Weight	61,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,71 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------