



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys LE
Kratko ime uređaja	LE1D
Tip proizvoda ili komponente	DOL starter u kućištu
Primena uređaja	Standardno
Kategorija upotrebe	AC-3
Sastav uređaja	Releji termičkog preopterećenja poručiti zasebno Kontaktori
Način upravljanja	Taster start zelena I Taster stop/reset crvena O

Dopunske informacije

Snaga motora kw	4 KW pri 380/400 V AC 50/60 Hz 4 KW pri 415 V AC 50/60 Hz 4 KW pri 440 V AC 50/60 Hz 2,2 KW pri 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 KW pri 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz
[I _{th}] Conventional free air thermal current	9 A
[U _c] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Broj kablovskih uvoda	2 kablovski uvod: ISO20 vrh 2 kablovski uvod: ISO20 dno
Širina	88 mm
Visina	166 mm
Dubina	128,5 mm
Masa proizvoda	0,92 kg

Okruženje

Materijal	Polikarbonat
I _p stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
I _k stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 60529
Standardi	IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad	-5...40 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina
Sertifikacija proizvoda	UKCA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	17,2 cm
Package 1 Length	20,6 cm
Package 1 Weight	888,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	80,0 cm

Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	39,64 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------