



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Ime proizvoda	TeSys LE
Kratko ime uređaja	LE1M
Tip proizvoda ili komponente	DOL starter u kućištu
Primena uređaja	Standardno
Kategorija upotrebe	AC-3
Sastav uređaja	Kontaktor Priključni blok uzemljenja Priključni blok nultog provodnika Releji termičkog preopterećenja
Podešavanje termičkog preopterećenja	0,8...1,2 A
Snaga motora kw	0,18 KW pri 240 V AC 50/60 Hz 0,37 KW pri 415 V AC 50/60 Hz 0,18 KW pri 220/230 V AC 50/60 Hz 0,37 kW pri 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Način upravljanja	Taster start zelena I Taster stop/reset crvena O

Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	U radu: LED (žuta)
Broj kablovskih uvoda	2 kablovski uvod: ISO20 vrh 2 kablovski uvod: ISO25 vrh 2 kablovski uvod: Pg 13 vrh 2 kablovski uvod: Pg 21 vrh 2 kablovski uvod: ISO20 dno 2 kablovski uvod: ISO25 dno 2 kablovski uvod: Pg 13 dno 2 kablovski uvod: Pg 21 dno 2 kablovski uvod: Pg 16 vrh 2 kablovski uvod: Pg 16 dno
Širina	78 mm
Visina	160 mm
Dubina	108 mm
Masa proizvoda	0,6 kg

Okruženje

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-4-1
Temperatura okoline za rad	-5...40 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina
Sertifikacija proizvoda	UKCA

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,6 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	570,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------