



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma Prisma P ClimaSys ClimaSys CV ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice Kačenjem
Sastav uređaja	1 noseći ram 1 spoljašnji deo 1 G2 M1 standardni sintetički filter

Dopunske informacije

Materijal	Brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Spoljašnji deo: siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Visina	Spoljašnja: 268 mm
Širina	Spoljašnja: 248 mm
Dubina	Spoljašnja : 18 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	533 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,33 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	131 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	143 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------