



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Thalassa
Ime proizvoda	Thalassa TBS
Primena uređaja	Više namena
Category	Industrijska kutija
Visina	116 mm
Širina	74 mm
Dubina	62 mm
Unutrašnja visina	105 mm
Unutrašnja širina	65 mm
Unutrašnja dubina	55 mm
Montaža ormara	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 poklopac 4 zavrtnj poklopca
Količina po setu	Set od 5
Tip kućišta	Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca	Niski puni poklopac
Fiksiranje poklopca	Metalni zavrtnji
Tip brave	Neodvojiv zavrtnj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojni delovi	Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima

Dopunske informacije

Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	TÜV
Električna klasa izolacije	Klasa II
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za skladištenje	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Masa proizvoda	0,108 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	92 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	12,6 cm
Package 2 Length	33,4 cm

Package 2 Weight	532 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	105
Package 3 Height	40,6 cm
Package 3 Width	40,2 cm
Package 3 Length	61,4 cm
Package 3 Weight	12,168 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	📄 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 📄 EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	📄 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	📄 Da
Izjava o zaštiti okoliša	📄 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------