



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RXG sa 2 C/O kontakt
Tip kontakata i sastav	2 C/O
[ui] nazivni napon izolacije	250 V

Dopunske informacije

[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 KV između kalema i kontakta with ojačana izolacija 4 KV između polova with osnovna izolacija 4 KV između priključaka and DIN šinu with osnovna izolacija
[ue] nazivni radni napon	250 V u skladu sa IEC 300 V u skladu sa UL
Dielektrična snaga	5 KV između kalema i kontakta with ojačana izolacija 3 KV između polova with osnovna izolacija 3 KV između priključaka and DIN šinu with osnovna izolacija
Raspored klema	Odvojeni
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Tip zavrtnja	M3
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	3

Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Sertifikacija proizvoda	EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	10...85 %

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,4 cm
Package 1 Length	7,6 cm

Package 1 Weight	41 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	8,4 cm
Package 2 Length	16,6 cm
Package 2 Weight	499 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	8,648 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Wiring Diagram

