



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Kratko ime uređaja	RSZ
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RSB with 1 C/O contact at 16 A Utični relej RSB with 2 C/O contact at 8 A
Tip kontakata i sastav	2 C/O
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A

Dopunske informacije

Oblik pina	Ravni
[ue] nazivni napon	< 250 V AC
Raspored klema	Odvojeni
Povezivanje - priključci	Priključci na zavrtnj, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključci na zavrtnj, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Priključci na zavrtnj, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka Priključci na zavrtnj, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja	< 0.8 N.m za M3
Način fiksiranja	Sa zavrtnjem bez matice (panel) Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
[uimp] nazivni napon impulsa	3,6 kV
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	3
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Širina	15,5 mm
Masa proizvoda	0,05 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Standardi	IEC 61984
Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]UL
Označavanje	CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm

Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	17,000 cm
Package 2 Weight	428,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,575 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija


Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram



(1) Terminals 11 and 21, 14 and 24, 12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module