



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Kratko ime uređaja	RXZ
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Kompatibilnost proizvoda	Utični relej RXM sa 2 C/O kontakt Utični relej RXM sa 4 C/O kontakt
Tip kontakata i sastav	4 C/O
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A

Dopunske informacije

Oblik pina	Ravni
[ue] nazivni napon	< 250 V
Raspored klema	Kombinovani
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.25...1 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja	< 1 N.m za M3
Način fiksiranja	Sa zavrtnjem bez matice (panel) Sistem na klik (35 mm simetrična DIN šina)
[uimp] nazivni napon impulsa	4 kV
Kategorija prenapona	III
Stepen zaprljanosti	3
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Širina	30 mm
Masa proizvoda	0,048 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrična snaga	2500 V
Standardi	IEC 61984
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]CSA[RETURN]Lloyd's
Označavanje	CE
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,896 cm
Package 1 Width	3,005 cm
Package 1 Length	8,218 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,4 cm
Package 2 Width	8,8 cm
Package 2 Length	15,0 cm
Package 2 Weight	0,621 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	11,851 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Dimensions



Wiring Diagram

