



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Glava za taster
Ime komponente	XACA

Dopunske informacije

Označavanje	Neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja	Sa navlakom
Boja kapica/glave ili sočiva	Crna
Kompatibilnost proizvoda	XACA..
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormara
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Standardi	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Masa proizvoda	0,01 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Package 1 Weight	9,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	8,000 cm
Package 2 Length	12,000 cm
Package 2 Weight	95,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	700
Package 3 Height	30,000 cm

Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,120 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------