



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente	Kontakti blok
Kratko ime uređaja	ZA2E

Dopunske informacije

Operacija kontakata	Sporo isključenje
Tip kontaktnog bloka	Jednostruke
Upotreba kontakata	Standardni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Mehanička trajnost	1500000 ciklusa
Povezivanje - priključci	, <= 2 x 1.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1 , >= 1 x 0.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1 Faston priključci 6.3 mm u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja	0,8 N.m
Materijal kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja	10 A osigurač tip GL u skladu sa IEC 60269-1
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[Ui] nazivni napon izolacije	600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[Ie] nazivna radna struja	2 A pri 230 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,2 A pri 110 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost	500000 Ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip kontakata i sastav	1 NO

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60529 IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]CCC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,1 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	14 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,481 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	4000
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	90,0 cm
Package 3 Weight	66,400 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da