



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Prisma
Grupa proizvoda	Prisma G
Tip proizvoda ili komponente	Prednja ploča
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma Prisma G orman Prisma Prisma Pack 250 orman
Tip prednje ploče	Otvor
Instalirani uređaji	Compact: fiksno NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Easycompact: fiksno CVS100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Easycompact: fiksno CVS250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija Enerlin'X: fiksno FDM121 - kontrola: daljinsko upravljanje - vertikalno instalacija
Opis polova	1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: CVS250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: CVS250 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...160 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX250 horizontalno instalacija 1 x 3P: montažna ploča nosač: NSX100...250 i ampermetar horizontalno instalacija 1 x 4P: montažna ploča nosač: NSX100...250 i ampermetar horizontalno instalacija

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

Dopunske informacije

Opis kućišta/ormana	Slobodnostojeći orman - širina 600 mm Nadzidni orman - širina 600 mm Pack orman - širina 600 mm Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Pozicija priključka	Direktno povezivanje
Broj vertikalnih modula (50 mm)	4
Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA
Završna obrada	Mat Glatko
Tretman zaštite	Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja	Bela (RAL 9001)
Visina	200 mm
Masa proizvoda	0,8 kg

600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1

600 mm Prisma G nadzidni orman Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1

600 mm Prisma Pack 250 Pack orman Enerlin'X FDM121 fiksno daljinsko upravljanje vertikalno 1

600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...250 i ampermetar bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...250 i ampermetar bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...250 i ampermetar bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...250 i ampermetar bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm Prisma G nadzidni orman Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm Prisma G nadzidni orman Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm Prisma G nadzidni orman Easypact CVS250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Easypact CVS250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Easypact CVS250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Easypact CVS250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm Prisma G nadzidni orman Easypact CVS250 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 mm Prisma G nadzidni orman Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 3P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

600 + 300 mm Prisma G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 + 300 mm Prisma G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 4

600 mm Prisma G slobodnostojeći orman Compact NSX100...160 sa fiksno direktno prednjom zakretnom ručicom horizontalno 4P 1 direktno sa dugim poklopcem priključaka 5

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	21,500 cm
Package 1 Length	52,500 cm
Package 1 Weight	800,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	22,500 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	8,250 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	82,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	319,360 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------