



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Grupa proizvoda	Lineryg
Tip proizvoda ili komponente	Napajanje uređaja
Ime proizvoda	Lineryg FM
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma (Prisma G) orman Prisma (Prisma P) orman Prisma (Prisma PH) orman
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman
Ip stepen zaštite	IPxx B

### Dopunske informacije

Nosači za montažu	Ploča sa izrezima DIN šina Ravna ploča
Način montiranja	Zavrtnjima Sistemom na klik
Instalirani uređaji	Modularni uređaj
Broj polova	1P + N
[ue] nazivni napon	690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	750 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
[ie] nazivna radna struja	200 A
[in] nazivna struja	200 A pri 40 °C
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	20 kA
I <sup>2</sup> t po aktivaciji	6700000 A <sup>2</sup> .s
Povezivanje - priključci	Napajanje: stopica 50 mm <sup>2</sup> Napajanje: fleksibilne sabirnice, 20 x 3 mm Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza), 12 x 4...10 mm <sup>2</sup> (fleksibilni) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (faza), 12 x 4...10 mm <sup>2</sup> (kruti) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula), 18 x 4...10 mm <sup>2</sup> (fleksibilni) Razvod napajanja: savitljiva traka sa priključcima za brzo povezivanje (nula), 18 x 4...10 mm <sup>2</sup> (kruti)
9 mm redovi	48
Ukupan broj 18 mm modula	24
Masa proizvoda	1,02 kg
Boja	Antracit siva (RAL 7016)

### Okruženje

Standardi	IEC 61439-1, unutar Prisma-e IEC 61439-2, unutar Prisma-e IEC 60947-7-1
Sertifikacija proizvoda	ASEFA

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	45 cm
Package 1 Weight	1,010 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------