



Osnovne informacije

Range of product	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Vrsta tehnologije	Elektromehanička
Funkcija prekidača	Jednopolni izborni
Broj prekidača	1
Primena uređaja	Kontrola svetlosti
Zaštitna oprema	Konektor internog napajanja
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Nazivna struja	10 AX
[ue] nazivni napon	250 V
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna trajnost	10000 ciklusa
Otpornost izolacije	> 5 MOhm pri 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operacija 1.25 I _n i 1.1 U _n , cos phi = 0,3
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Broj modula	2 modula
Signalna lampica	LED, boja: plava, potrošnja struje: 0.15 mA, porast temperature: 15 °C
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabela	0...2,5 Mm ² kruti kabl 0...2,5 mm ² fleksibilni kabl
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina	34 mm
Dubina za ugradnju	22 mm
Masa proizvoda	0,0241 kg
Temperatura okoline za rad uređaja	25...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Standardi	EN 60669-1 EMC direktiva LV direktiva
Sertifikacija proizvoda	14.10.01/5433

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Karakteristike životne sredine	UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Aceton Izbeljivač Benzin Tečni sapun Ulje Alkohol

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	28,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	33,5 cm
Package 2 Width	4,4 cm
Package 2 Length	13,6 cm
Package 2 Weight	280,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------