



Pregled

Vreme isporuke

Usually Ships within 4 Weeks

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Ime proizvoda	CU
Tip proizvoda ili komponente	Uređaj za hlađenje
Mounting type	Strana
Installation	U zatvorenom strana
Namena proizvoda	Za ormane
Način montiranja	Zavrtnjima
Supply Voltage	230 V AC pri 50/60 Hz, monofazne
Rated Power	640 W
Snaga hlađenja	640 W 50/60 Hz L35-L35 470 W 50/60 Hz L35-L50

Dopunske informacije

Visina	606 mm
Širina	316 mm
Dubina	212 mm
[in] nazivna struja	2,1 A
Udarna struja	8,1 A
Snaga potrošnje u w	400 W pri 50/60 Hz, L35-L35 470 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti	1,6
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature	20...55 °C pri 50 Hz 20...50 °C pri 60 Hz
Temperatura okoline za rad	Unutar ormara: 20...46 °C Maksimalni: 55 °C Izvan ormara: 20...55 °C pri 50 Hz Izvan ormara: 20...50 °C pri 60 Hz
Noise level	65 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak	25 bar
Flow rate	Unutrašnje kolo: 330 m3/h pri 50/60 Hz Spoljašnje kolo: 570 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda	21 kg
Tip gasa hlađenja	R134a (0,23 kg)
Type of filter	Opcioni filter spoljašnjeg kola

Tip zaštite	Termička zaštita: T 6 A Zaštita od kratkog spoja:
Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE
Direktive	2006/95/EC - niskonaponska direktiva 2006/42/EC - mašine 2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi	EN 60335-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60204-1 EN 60335-2-40
Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu) IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,2 cm
Package 1 Width	31,6 cm
Package 1 Length	60,6 cm
Package 1 Weight	21,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	84,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	167,0 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.