



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormara
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac
Anwendung	Više namena
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Nennmaße des Gehäuses	- H: 450 mm W: 800 mm
Lokacija za montiranje	Na set za spajanje šasija
Sastav uređaja	Elementi za montažu 1 poklopac
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Boja	Siva (RAL 7035)
Završna obrada	Epoksi poliester prah
Način fiksiranja	Sa zavrtnjima bez matice
Broj horizontalnih redova	3
Ukupan broj 18 mm modula	108
Tip prednje ploče	Zglobna sa otvorima
Broj otvora	3 izreza
Visina	450 Mm nazivno: 449,5 mm ukupno:
Širina	800 Mm nazivno: 678 Mm tačke fiksiranja: 702 mm ukupno:
Dubina	12 mm ukupno:

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	71,0 cm
Package 1 Weight	3,922 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	50,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	209,0 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------