

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# XACA9416

okrugla glava za taster - sa povratkom - XAC-A  
- plava - sa kapiicom



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Glava za taster
Ime komponente	XACA

### Dopunske informacije

Označavanje	Neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja	Sa navlakom
Boja kapica/glave ili sočiva	Plava
Kompatibilnost proizvoda	XACA..
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormara
Prodaja po nedeljivim količinama	10
Standardi	UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Masa proizvoda	0,01 kg

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	3,0 cm
Package 1 Length	3,0 cm
Package 1 Weight	9,0 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,5 cm
Package 2 Width	7,5 cm
Package 2 Length	13,5 cm
Package 2 Weight	94,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	250
Package 3 Height	15,0 cm

Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,761 kg

### Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------