



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Poluga graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKY
Kompatibilnost proizvoda	XCKS XCKJ XCKL XCKM
Pridružena glava	ZCKD05 ZCKE05
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Poluga sa točkićem sa povratkom metal (promenljiva dužina)
Tip prilaza	Bočni prilaz

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Bez


Okruženje

Temperatura okoline za rad	-25...70 °C za standardna sredina -40...70 °C za niska temperatura 10...120 °C za visoka temperatura
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C standardna sredina -40...70 °C niska temperatura 10...120 °C visoka temperatura
Karakteristike životne sredine	Visoka temperatura Standardna sredina Niska temperatura

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	2,400 cm
Package 1 Length	12,300 cm
Package 1 Weight	32,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,465 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------