

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

13182

Mureva - za utičnice- 8 otvora - 1 x 18 modula - 1 priključni blok



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva
Ime proizvoda	Mureva Enclosure
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormana	Orman za utičnice
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Montaža ormana	Površinska
9 mm redovi	36
Broj 18 mm modula po redu	18
Ukupan broj 18 mm modula	19
Broj horizontalnih redova	1
Električna klasa izolacije	Klasa II Dupla izolacija
Broj otvora interfejsa	8
Broj ploča	2 za tasteri 8 za otvori za 65 x 85 utičnice
Obezbeđena oprema	2 vezica 8 pločica za 65 x 85 energetske utičnice 2 pločica za tastere
Tip prednjeg poklopca	Providni
Snaga disipacije u w	39 W
[in] nazivna struja	90 A
Tip šine	DIN
Broj otvora pg iso	17
Opis opcija zaključavanja	Opciona bravica
Materijal kućišta	Kućište: samogasivi polimer
Masa proizvoda	3,4 kg
Dimenzija baze	90 x 100 mm
Širina	448 mm
Visina	460 mm
Dubina	160 mm
Unutrašnja dubina	91 mm
Boja	Vrata: prozirnazelena Orman: svetlosiva (RAL 7035)

Okruženje

Standardi	IEC 61439-3 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
Otpornost na vatru	650 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK09 u skladu sa EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV otpornost: klasa 3 u skladu sa ISO 4582:2010 Test ultraljubičaste degradacije u skladu sa ISO 4892-2:2013
Kategorija prenapona	II
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	47,0 cm
Package 1 Width	46,8 cm
Package 1 Length	16,8 cm
Package 1 Weight	3,35 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	75,702 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena
Minimum percentage of recycled plastic content	24

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------