

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

15208

modularni uređaj za merenje frekvencije - 20
Hz do 100 Hz iFRE - 230V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Kratko ime uređaja	iFRE
Tip proizvoda ili komponente	Merač frekvencije
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma Prisma P vrata Prisma Prisma G vrata
Tip merenja	Frekvencija
Tip displeja	LED 3 cifra(e)
Maksimalna merena vrednost	99.9 Hz

Dopunske informacije

Opseg merenja frekvencije	20...100 Hz
Displej pune skale	99,9
Tačnost merenja	0.5 % +/- 1 cifra
[us] nazivni napon	230 V AC pri 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va	5 VA
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina

Okruženje

Standardi	IEC 65081-2 EN 65081-2 EN 65081-1 IEC 65081-1
Ip stepen zaštite	Nivo priključka: IP20 Prednja strana: IP40
Širina	36 mm
Visina	87 mm
Dubina	65 mm

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	182,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,007 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------