

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

29407

podnaponski okidač Compact MN - 220..240 V
AC 50/60Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	NS100...250 NS400...630 DC NS100...250 DC NR400...630 NSF150...250 NR100...250 NB400...600 NS400...630 NS125E NSJ400...600
Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact Compact NS Compact Compact NB Compact Compact NR Compact Compact NSF Compact Compact NSJ

Dopunske informacije

Operating threshold	0.35...0.7 Un otvaranje 0.85 Un zatvaranje
Vreme odziva	< 50 ms
Snaga držanja	< 5 VA
Pomoćni priključni blok	Vijčani priključak 0...1,5 mm ²

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	5,8 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	122 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------