

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47894

motorni pogon MCH 200 do 240 V AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact NW
Grupa proizvoda	MasterPacT
Kratko ime uređaja	motorni pogon MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NW prekidač Easypact EasyPact MVS prekidač
Napon upravljačkog kola	200/240 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Motorni mehanizam
Maksimalno vreme punjenja	4 sekundi
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minutu
Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un
Maksimalna potrošnja u va	180 VA
Pribor / posebna kategorija	Rezervni delovi za Masterpact NW

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	13,5 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	1,7 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10,2 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija	
Garancija	18 meseci