

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

48041 rastavljač Masterpact NW12HF - 1250 A - 690 V - 4P - fiksni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Ime proizvoda	Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	Masterpact NW12
Ime rastavljača	Masterpact NW12HF
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	4P
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ie] nazivna struja	1250 A AC 50/60 Hz 690 V
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	187 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Kod prekidne moći	HF
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Stepen zaprljanosti	4 u skladu sa IEC 60664-1

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Fiksno
Broj operacija	10 cyc/h maksimalni
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	85 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 50 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	12500 Ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 25000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	115 mm
Visina	352 mm
Širina	537 mm
Dubina	297 mm
Masa proizvoda	80 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	ASEFA[RETURN]ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-35...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	29,5 cm
Package 1 Length	49,5 cm
Package 1 Weight	47,392 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------