

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

48241

rastavljač Masterpact NW08NA - 800 A - 690 V - 4P - izvlačivi



Osnovne informacije

| | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Grupa proizvoda | Masterpact |
| Ime proizvoda | Masterpact NW |
| Tip proizvoda ili komponente | Rastavljač |
| Kratko ime uređaja | Masterpact NW08 |
| Ime rastavljača | Masterpact NW08NA |
| Primena uređaja | Zaštita |
| Broj polova | 4P |
| Tip mreže | AC |
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| [ie] nazivna struja | 800 A AC 50/60 Hz 690 V |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 12 kV conforming to IEC 60947-3 |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključenja | 88 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz |
| Kod prekidne moći | NA |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa IEC 60947-3 |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| Vidljivo prekidanje | Ne |
| Stepen zaprljanosti | 4 conforming to IEC 60664-1 |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip upravljanja | Taster |
| Način montiranja | Izvlačivo |
| Nosači za montažu | Šasija |
| Broj operacija | 10 cyc/h maksimalni |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 42 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 |
| Mehanička trajnost | 12500 Cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3 25000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3 |
| Električna trajnost | AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3 |
| Povezivanje | 115 mm |
| Visina | 352 mm |
| Širina | 537 mm |
| Dubina | 297 mm |
| Masa proizvoda | 80 kg |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Standardi | IEC 60947-3 |
| Sertifikacija proizvoda | ASEFA ASTA |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -35...85 °C |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC | Da |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|