

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

48246

prekidač Masterpact NW10H2 - 1000 A - 3P - izvlačivi - bez zaštitne jedinice



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda | Masterpact NW |
| Tip proizvoda ili komponente | Osnovni ram |
| Kratko ime uređaja | Masterpact NW10 |
| Ime prekidača | Masterpact NW10H2 |
| Broj polova | 3P |
| Tip mreže | AC |
| Kod prekidne moći | H2 |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe | Kategorija B |

Dopunske informacije

| | |
|---|---|
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Tip upravljanja | Taster |
| Način montiranja | Izvlačivo |
| [in] nazivna struja | 1000 A pri 40 °C |
| [ui] nazivni napon izolacije | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 12 kV u skladu sa IEC 60947-2 |
| [icm] nazivna kratkospojna moć uključjenja | 187 KA 525 V AC pri 50/60 Hz 187 kA 690 V AC pri 50/60 Hz |
| [ue] nazivni napon | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Ct veličina prekidača | 1000 A |
| Prekidna moć | 85 KA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 85 KA Icu pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 KA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 KA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 100 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [ics] servisna prekidna moć | 85 KA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 85 kA pri 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Tip zaštite | Bez zaštite |
| Mehanička trajnost | 12500 Ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 25000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-2 |
| Električna trajnost | 10000 Ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 10000 Ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 |
| Povezivanje | 115 mm |
| [icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 50 KA 3 s u skladu sa IEC 60947-2 85 KA 1 s u skladu sa IEC 60947-2 |
| Integrisana trenutna zaštita | 171...209 kA |
| Maksimalno vreme prekidanja | 25 milisekundi |
| Maksimalno odzivno vreme zatvaranja | 70 milisekundi |
| Visina | 439 mm |

| | |
|--------|----------|
| Širina | 441 mm |
| Dubina | 394,5 mm |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi | IEC 60947-2 |
| Sertifikacija proizvoda | ASEFA ASTA |
| Stepen zaprljanosti | 4 u skladu sa IEC 60664-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 47,036 kg |
| Pakovanje 1 visina | 30,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 29,5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 37,5 cm |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Bez PVC | Da |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|