

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

48262 rastavljač Masterpact NW12NA - 1250 A - 690 V - 3P - izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Ime proizvoda	Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	Masterpact NW12
Ime rastavljača	Masterpact NW12NA
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ie] nazivna struja	1250 A AC 50/60 Hz 690 V
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja	88 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
Kod prekidne moći	NA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Stepen zaprljanosti	4 u skladu sa IEC 60664-1

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	Šasija
Broj operacija	10 cyc/h maksimalni
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	42 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	12500 Ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 25000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-23A: 10000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 10000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	115 mm
Visina	352 mm
Širina	442 mm
Dubina	297 mm
Masa proizvoda	60 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	ASTA ASEFA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-35...85 °C

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------