

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

48291 rastavljač Masterpact NW20HA - 2000 A - 690 V - 3P - izvlačivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	MasterPacT
Ime proizvoda	Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	Masterpact NW20
Ime rastavljača	Masterpact NW20HA
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ie] nazivna struja	2000 A AC 50/60 Hz 690 V
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV u skladu sa IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključivanja	143 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-3
Kod prekidne moći	HA
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Stepen zaprljanosti	4 u skladu sa IEC 60664-1

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	Šasija
Broj operacija	10 cyc/h maksimalni
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	65 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 36 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	10000 Ciklusa bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 20000 ciklusa sa održavanjem u skladu sa IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 6000 ciklusa 690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 8000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	115 mm
Visina	352 mm
Širina	442 mm
Dubina	297 mm
Masa proizvoda	60 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	ASTA[RETURN]ASEFA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-35...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,5 cm
Package 1 Width	29,5 cm
Package 1 Length	37,5 cm
Package 1 Weight	48,434 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------