

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# 48292

## rastavljač Masterpact NW20HF - 2000 A - 690 V - 3P - izvlačivi



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Ime proizvoda	Masterpact NW
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač
Kratko ime uređaja	Masterpact NW20
Ime rastavljača	Masterpact NW20HF
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	3P
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ie] nazivna struja	2000 A AC 50/60 Hz 690 V
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	12 kV conforming to IEC 60947-3
[icm] nazivna kratkospojna moć uključanja	187 kA 220...690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Kod prekidne moći	HF
Pogodno za izolaciju	Yes conforming to IEC 60947-3
Indikator pozicije kontakta	Da
Vidljivo prekidanje	Ne
Stepen zaprljanosti	4 conforming to IEC 60664-1

### Dopunske informacije

Tip upravljanja	Taster
Način montiranja	Izvlačivo
Nosači za montažu	Šasija
Broj operacija	10 cyc/h maximum
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	85 KA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3 75 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost	10000 Cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3 20000 cycles with maintenance conforming to IEC 60947-3
Električna trajnost	AC-3: 6000 ciklusa 440/690 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3 AC-23A: 8000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-3
Povezivanje	115 mm
Visina	352 mm
Širina	442 mm
Dubina	297 mm
Masa proizvoda	60 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	ASTA ASEFA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-35...85 °C

## Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prikvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------