

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 83034

Unika utičnica sa blokadom - 16 A - 2P + E -  
380...415 V AC - IP44 - nadzidna



### Osnovne informacije

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Grupa proizvoda                   | PratiKa          |
| Tip proizvoda ili komponente      | Blokada utičnice |
| Kratko ime uređaja                | Unika utičnica   |
| Kategorija priključnice i utikača | Niskonaponska    |
| Broj polova                       | 2P + E           |
| Tip mreže                         | AC               |
| Standard utičnice                 | Industrijski     |

### Dopunske informacije

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Način montiranja                                      | Nadzidno                                |
| [in] nazivna struja                                   | 16 A                                    |
| [ue] nazivni napon                                    | 380...415 V                             |
| Mrežna frekvencija                                    | 50/60 Hz                                |
| Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu | 9 h                                     |
| Tip zaštite                                           | Bez zaštite                             |
| Materijal utikača, utičnice                           | Kućište: samogasivi konstruisan polimer |
| Materijal kontakta                                    | Priključci: poniklovan mesing           |
| Povezivanje - priključci                              | Neodvojivi zavrtnji                     |
| Maksimalni poprečni presek kabla                      | 10 mm <sup>2</sup>                      |
| Maksimalni spoljašnji prečnik kabla                   | 25 mm                                   |
| Kablovski uvod                                        | Kablovska uvodnica                      |
| Tip navoja                                            | Pg 21                                   |
| Masa proizvoda                                        | 0,934 kg                                |
| Dimenzija baze                                        | 103 x 255 mm                            |
| Visina                                                | 255 mm                                  |
| Širina                                                | 103 mm                                  |
| Dubina                                                | 150 mm                                  |
| Boja                                                  | Siva (RAL 7035)                         |
| Boja poklopca                                         | Crvena                                  |

### Okruženje

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Standardi                  | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| Ip stepen zaštite          | IP44 conforming to IEC 60529                       |
| Ik stepen zaštite          | IK09 conforming to EN 62262                        |
| Otpornost na vatru         | 750 °C u skladu sa IEC 60695-2-11                  |
| Relativna vlažnost         | 50 % pri 40 °C<br>70 % pri 30 °C<br>90 % pri 20 °C |
| Temperatura okoline za rad | 35 °C 86400 s )<br>-25...40 °C                     |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 10,7 cm |
| Package 1 Width              | 16,8 cm |
| Package 1 Length             | 26,3 cm |
| Package 1 Weight             | 940,0 g |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                                                          |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|