

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

9001KP7W9

signalna lampica 240VAC 30MM tip K + opcije



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony 9001K
Tip proizvoda ili komponente	Lampica
Kratko ime uređaja	K

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Hromirani metal
Prečnik za montiranje	30 mm
Tip sočiva	Kupolasta plastika
Boja kapica/glave ili sočiva	Bela
Svetlosni izvor	inkandescentna
Baza sijalice	BA 9s
Napajanje svetlosnog bloka	Putem transformatora 240 V AC 50/60 Hz Putem integrisanog transformatora 220 V AC 50/60 Hz
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm ² u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Okrugla
Radni položaj	Bilo koja pozicija
[us] nazivni napon napajanja	220...240 V AC
Način rada	Normalno
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]UL odobrenje fajl E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR25490 class 3211 03
Nema stepen zaštite	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,301 cm
Package 1 Width	9,101 cm
Package 1 Length	4,6 cm
Package 1 Weight	226,796 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.