

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9A15323

modularna zujalica iRO - 8..12 V 50/60Hz - 70 dB



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iRO
Tip proizvoda ili komponente	Zujalica
Kratko ime uređaja	iRO

Dopunske informacije

[us] nazivni napon	8...12 V AC pri 50/60 Hz
Potrošnja	3,6 VA
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	2
Visina	81 mm
Širina	18 mm
Dubina	72 mm
Masa proizvoda	64 g
Boja	Bela
Pomoćni priključni blok	Tunel klemekruti 4 mm ² Tunel klemefleksibilni 4 mm ² Tunel klemefleksibilni sa kablovskim završetkom 4 mm ²
Dužina ogoljenog dela žice	12 mm for donji connection
Moment pritezanja	1,3 N.m

Okruženje

Nivo buke	70 dB
Tip zvuka	Zujalica
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	55,0 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	22,7 cm
Package 2 Weight	715,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,104 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------