

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# A9A26476

## naponski okidač - iMX - zaštitna jedinica - 110..415 VAC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Kratko ime uređaja	IMX
Napon upravljačkog kola	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 mm redovi	2

### Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigī Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (kineska verzija) Acti 9 iC60 prekidač sa dvostrukim priključkom Acti 9 iC40
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Top and bottom: DA
Širina	18 mm
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni sa Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 6 mm <sup>2</sup> - kruti Vijčani priključak - 2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> - kruti Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 4 mm <sup>2</sup> - fleksibilni
Moment pritezanja	1 N.m
Kompatibilnost	IMX

### Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namijenjena da bude zamjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primjerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	71,0 g
Pakovanje 1 visina	7,8 cm
Pakovanje 1 širina	3 cm
Pakovanje 1 dužina	9,3 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	72
Pakovanje 2 težina	6,113 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	8
Pakovanje 3 težina	625,0 g
Pakovanje 3 visina	8,7 cm
Pakovanje 3 širina	10 cm
Pakovanje 3 visina	26,7 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------