

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9E15121

4-položajni prekidač iCMD 10 A 10A 2P U
415V CA



Osnovne informacije

Range of product	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 iCM
Tip proizvoda ili komponente	Izborni prekidač
Kratko ime uređaja	iCMD
Primena uređaja	Upravljanje električnim kolom
Tip kontakata i sastav	1 C/O
[ue] nazivni napon	415 V AC 50/60 Hz
Standardi	EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 deo 107 UL

Dopunske informacije

[ie] nazivna struja	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Način upravljanja	Zakretna ručica 5 pozicija
Označavanje	0 - 1 - 2 - 3 - 4
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	DIN šina
9 mm redovi	4
Visina	60 mm
Širina	36 mm
Dubina	75 mm
Masa proizvoda	58 g
Boja	Bela
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Električna trajnost	AC-21A: 200000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Kleme 1,5 mm ²
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm for donji connection
Moment pritezanja	1 N.m donji

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,3 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	75,0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,487 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------