

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9L15693

iPF K 20 modularni odvodnik prenapona - 3P + N - 340V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 iPF K
Tip proizvoda ili komponente	Odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja	iPF K
Primena uređaja	Razvod električne energije
Standardi	IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]EAC
Broj polova	3P + N
Daljinska signalizacija	Bez
Tip odvodnika prenapona	Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja	TT TN-S

Dopunske informacije

Tip klase odvodnika prenapona	Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona	MOV + GDT
[ue] nazivni napon	230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 5 kA (L/PE) Asimetrični režim: 5 kA (N/PE) Diferencijalni režim: 5 kA (L/N)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja	Asimetrični režim: 20 kA L/PE Asimetrični režim: 20 kA N/PE Diferencijalni režim: 20 kA L/N
[uc] maksimalni stalni radni napon	Asimetrični režim: 340 V L/PE Asimetrični režim: 260 V N/PE Diferencijalni režim: 340 V L/N
Maksimalni [up] napon naponske zaštite	Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 N/PE Diferencijalni režim <1,1 kV tip 2 L/N
[ut] privremeni prenapon	337 V L/N 5 s podnošljivo 442 V L/PE 5 s podnošljivo 1200 V N/PE 200 ms podnošljivo 1453 V L/PE 200 ms podnošljivo
Tip rastavljača	Pridruženi prekidač iK60N 20 A kriva C - Icu 6 kA Pridruženi osigurač gG 25 A - Icu 25 kA
Signal napona	0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Način montaže	Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi	8
Visina	81 mm
Širina	72 mm
Dubina	69 mm
Masa proizvoda	420 g
Boja	Bela (RAL 9003)
[Ipe] struja curenja	0,003 mA
Povezivanje - priključci	Tunelski priključak (gornji ili donji) 25 mm ² kruti Tunelski priključak (gornji ili donji) 16 mm ² fleksibilni Tunelski priključak (gornji ili donji) 16 mm ² fleksibilni sa kablovskim završetkom

Dužina ogoljenog dela žice	11 mm
Moment pritezanja	3,5 N.m

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK03 conforming to IEC 62262
Relativna vlažnost	5...95 %
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,1 cm
Package 1 Weight	383,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	8,0 cm
Package 2 Length	28,0 cm
Package 2 Weight	1,223 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	15,257 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------