

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9N18598

Vigi C120 - dodatak diferencijalne zaštite - 4P -
300 mA - klasa A si



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Dodatni moduli diferencijalne zaštite
Kratko ime uređaja	Vigi C120
Broj polova	4P
[in] nazivna struja	125 A
Tip mreže	AC
Osetljivost diferencijalne zaštite	300 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite	Trenutna
Klasa diferencijalne zaštite	Tip A-SI

Dopunske informacije

Lokacija uređaja u sistemu	Izvod
Mrežna frekvencija	50 Hz
[ue] nazivni napon	230...415 V AC 50 Hz
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite	Nezavisna
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Način montiranja	Sistemom na klik
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Električna veza ka automatskom prekidaču	Zavrtnjima
9 mm redovi	10
Visina	95 mm
Širina	198 mm
Dubina	73 mm
Masa proizvoda	0,58 kg
Boja	Bela
Mehanička trajnost	20000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Tunelski priključci 1...35 mm ² fleksibilni Tunelski priključci 1...50 mm ² kruti
Dužina ogoljenog dela žice	15 mm
Moment pritezanja	3,5 N.m

Okruženje

Standardi	EN 61009
Ip stepen zaštite	IP20
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-2
Temperatura okoline za rad	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...60 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	675,0 g
Pakovanje 1 visina	9,3 cm
Pakovanje 1 širina	13,7 cm
Pakovanje 1 dužina	25,6 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	8
Pakovanje 2 težina	5,879 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------