

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9N61528

automatski prekidač - C60H - 2P - 10 A - C
kriva



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti9
Ime proizvoda	Acti 9 C60H-DC
Tip proizvoda ili komponente	Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja	C60H-DC
Primena uređaja	Razvod električne energije
Broj polova	2P
Broj zaštićenih polova	2
[in] nazivna struja	10 A pri 25 °C
Tip mreže	DC
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kod krive	C
Prekidna moć	10 KA Icu pri 440 V DC u skladu sa EN 60947-2 10 KA Icu pri 440 V DC u skladu sa IEC 60947-2 6 KA Icu pri 500 V DC u skladu sa EN 60947-2 6 KA Icu pri 500 V DC u skladu sa IEC 60947-2 20 KA Icu pri 220 V DC u skladu sa GB 14048.2 20 KA Icu pri 220 V DC u skladu sa IEC 60947-2 20 KA Icu pri 250 V DC u skladu sa GB 14048.2 20 KA Icu pri 250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe	Kategorija A u skladu sa EN 60947-2 Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju	Da u skladu sa IEC 60947-2 Da u skladu sa EN 60947-2

Dopunske informacije

Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	500 V DC
[ics] servisna prekidna moć	15 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 220 V DC 15 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220 V DC 15 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 250 V DC 15 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 250 V DC 4,5 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 500 V DC 4,5 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 500 V DC 7,5 KA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V DC 7,5 KA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V DC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V DC u skladu sa IEC 60947-2 500 V DC u skladu sa EN 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa EN 60947-2 6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta	Da
Tip upravljanja	Ručica
Lokalna signalizacija	ON/OFF očitavanje
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Gornji ili donji: standardni
9 mm redovi	4
Masa proizvoda	0,256 kg

Boja	Bela
Mehanička trajnost	20000 ciklusa
Električna trajnost	3000 ciklusa L/R = 2 ms
Priprema za zaključavanje	Može se zaključati
Opis opcija zaključavanja	U položaju O
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 2,5 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita	Bez

Okruženje

Standardi	EN 60947-2 IEC 60947-2
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN 60947-2 3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona	IV
Tropikalizacija	2 u skladu sa IEC 60068-2
Nadmorska visina za rad	2000 m
Temperatura okoline za rad	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	3,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	218 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1,384 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,096 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------